

Handpumpe für Lösemittel Bürkle



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q2_2025](#) / Handpumpe für Lösemittel Bürkle

Produktdaten

- Mediumsberührte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
- Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE
- Passend für Behälter mit G 2" Gewinde

Achtung! Beim Umgang mit brennbaren, leicht entzündlichen Flüssigkeiten sind die Ex-Schutz-Richtlinien zu beachten. Alle Teile müssen geerdet werden, Antistatik-Set verwenden! Die Lösemittelpumpe Handbetrieb ist für die kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen geeignet.

- Die Lösemittelpumpe für Weissblechkanister mit Balgverschluss macht dem riskanten Ausgießen gefährlicher Stoffe in andere Behälter ein Ende. Der mitgelieferte Gewindeanschluss passt auf den Standard-Balgverschluss – Sicherheit im Handumdrehen!
- Die Handpumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Pumpenball wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt.
- Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten
- Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit Hilfe des Antistatik-Sets von Bürkle kann die Pumpe beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten geerdet werden, damit sich keine elektrostatischen Aufladungen bilden können.
- Gasdichte Ausführung
- Durch die beiden Kugelhähne ist die Pumpe komplett absperrbar, somit können nach dem Abfüllen keine gefährlichen Dämpfe entweichen.
- Passend für verschiedene Behälter
- Die Handpumpe für Lösemittel ist für Behälter bis 60 Liter geeignet.



Art.-Nr.	Beschreibung	Eintauchtiefe	Pumpe (bar)	Preis
15.5603.03	für Handbetrieb	max. 600 mm	10	CHF 621.30
15.5603.04	für Weissblechkanister	max. 600 mm	10	CHF 670.10
40.0650.69	Dichtung für Fassverschraubung O-Ring, EPDM, 49x5	---	---	CHF 4.85

40.0650.70	O-Ring, 75 EPDM, 15x2,5 Fassverschraubung der Lösemittelpumpe Handbetrieb	---	---	CHF 1.75
40.5603.15	---	---	---	CHF 99.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.5602.01	Antistatik-Set zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung Bürkle	ab CHF 69.60

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 06.05.2026 um 11:29 Uhr.